


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC1333

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 soros interfész RS232C

**Felhasználási terület**

Alkalmazás

minivezérlő a jel előfeldolgozásához

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	22...30 DC; (24 DC ; PELV szerint)
Szigetelési szilárdság [V]	500
Max. teljesítményfelvétel [VA]	10
Elektromos leválasztás	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel

AS-i

Interfész

Kommunikációs interfész

RS232

RS232

R232-es interfészek száma	1
Átviteli sebesség	4800...62400 Baud
Csatlakozó típusa	SUB-D
Használati típus	programozás

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	0...60
Tárolási hőmérséklet [°C]	-20...70



AS-Interface PLC

CONTR 1MSTR 1RS232C

Max. megengedett relatív páratartalom [%]	95
Védettség	IP 20

Tesztek / engedélyek

Ütés- /rezgésálló	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
-------------------	---------------------------------

AS-i jellemzők

AS-i master profil	M1
AS-i tanúsítvány	22502

Mechanikai adatok

Ház	ház DIN sines szereléshez
Anyagok	alumínium

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	2 x LED, piros
		2 x LED, zöld
		2 x LED, sárga

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: 5 x

Csatlakozás

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE