

AS-Interface PROFIBUS DP átjáró PLC-vel

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC1028

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

A Krones rendszerek cserekészülékeit közvetlenül a Krones vállalattól szerezze be.

Ez a készülék nem közvetlenül kompatibilis.



- 1 soros interfész RS232C
2 Profibus DP interfész



Felhasználási terület

Alkalmazás

alkalmazás minivezérlőként és gatewayként

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	22...30 DC; (24 DC ; PELV szerint)
Szigetelési szilárdság [V]	500
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	80
Max. teljesítményfelvétel [VA]	10
Elektromos leválasztás	igen

Kimenetek

Elektromos kivitelt	AS-i
---------------------	------

Interfész

Kommunikációs interfész	RS232
-------------------------	-------

RS232

R232-es interfészek száma	1
Átviteli sebesség	4800...62400 Baud



AS-Interface PROFIBUS DP átjáró PLC-vel

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Csatlakozó típusa	SUB-D	
Használati típus	programozás	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	95
Védettség	IP 20	
AS-i jellemzők		
AS-i master profil	M1	
AS-i tanúsítvány	22501	
Mechanikai adatok		
Ház	ház DIN sines szereléshez	
Anyagok	alumínium	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	2 x LED, piros
		2 x LED, zöld
		2 x LED, sárga
Megjegyzések		
Megjegyzések	A Krones rendszerek cserekészülékeit közvetlenül a Krones vállalattól szerezze be.	
	Ez a készülék nem közvetlenül kompatibilis.	
Megjegyzés	A Krones rendszerek cserekészülékeit közvetlenül a Krones vállalattól szerezze be.; Ez a készülék nem közvetlenül kompatibilis.	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
csavaros sorkapcsok: 7 x		
Csatlakozás		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE