


AS-Interface PLC

Contr 1MSTR 1RS485

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 soros interfész RS485



Felhasználási terület

Alkalmazás

minivezérlő a jel előfeldolgozásához

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	22...30 DC; (24 DC ; PELV szerint)
Szigetelési szilárdság	[V]	500
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	80
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	10
Elektromos leválasztás		igen

Kimenetek

Elektromos kivitel

AS-i

Interfész

RS232

Átviteli sebesség	4800...62400 Baud
Csatlakozó típusa	SUB-D

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	95
Védettség		IP 20



AS-Interface PLC

Contr 1MSTR 1RS485

Tesztetek / engedélyek		
Ütés- /rezgésálló	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
AS-i jellemzők		
AS-i master profil	M1	
AS-i tanúsítvány	22503	
Mechanikai adatok		
Ház	ház DIN sines szereléshez	
Anyagok	alumínium	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működési kontroll	2 x LED, piros
		2 x LED, zöld
		2 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
csavaros sorkapcsok: 5 x		
Csatlakozás		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE