


AS-Interface PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 Programozó interfész RS232C
2 Datenschnittstelle RS485



Felhasználási terület

Alkalmazás minivezérlő a jel előfeldolgozásához

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	22...30 DC; (24 DC ; PELV szerint)
Szigetelési szilárdság [V]	500
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	80
Elektromos leválasztás	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
--------------------	------

Interfész

Kommunikációs interfész	RS232
-------------------------	-------

RS232

R232-es interfészek száma	1
Átviteli sebesség	4800...62400 Baud
Csatlakozó típusa	SUB-D
Használati típus	programozás

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	0...60
Tárolási hőmérséklet [°C]	-20...70
Védettség	IP 20



AS-Interface PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Tesztetek / engedélyek		
Ütés- /rezgésálló	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
AS-i jellemzők		
AS-i master profil	M1	
AS-i tanúsítvány	22505	
Mechanikai adatok		
Ház	ház DIN sines szereléshez	
Anyagok	alumínium	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működési kontroll	2 x LED, piros
		2 x LED, zöld
		2 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
csavaros sorkapcsok: 7 x		
Csatlakozás		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE