




AS-Interface gateway

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Alkalmazás

kapcsolás a középső vezérlőrendszerhez

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	5 DC; (hátfalbuszon át)
Áramfelvétel	[mA]	200; (hátfalbuszon át)
Maximális áramfelvétel AS-i-ról	[mA]	40
AS-i Masterek száma		1

Interfész

Kommunikációs interfész	S7-300
-------------------------	--------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Védettség		IP 20

AS-i jellemzők

AS-i verzió	2.1
AS-i master profil	M1

AC1057



AS-Interface gateway

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Mechanikai adatok	
Anyagok	PBT
Tartozékok	
Tartozékok (választható)	Előlap csatlakozó:, E70126
	Kézikönyv:, német, AC1056
	Kézikönyv:, angol, AC1059
Megjegyzések	
Megjegyzések	Az AS-i perifériákhoz való hozzáférés a szabványos perifériákkal megegyezően történik .
	A meglévő programok is használhatóak.
Csomagolási egység	1 db