


AS-Interface diagnózis modul

AS-i Tuner IP67



- 1 Hangológomb
2 forgókapcsoló
3 AS-i elosztó aljzat M12



Felhasználási terület

Alkalmazás

Diagnosztikai eszköz az AS-i-hoz

Elektromos adatok

Névleges feszültség DC	[V]	26,5...31,6
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	60
Polaritáscsere védelem		igen
Alulfeszültség-felügyelet		igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...55
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

MTTF	[év]	140
------	------	-----


Mechanikai adatok

Súly	[g]	199,2
------	-----	-------



AS-Interface diagnózis modul

AS-i Tuner IP67

Anyagok	PBT	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	figyelmeztetés	LED, sárga
	hibák	LED, piros
Tartozékok		
Tartozékok (választható)	Modulalsórész:, AC5000	
Megjegyzések		
Megjegyzések	címezés nem szükséges	
	Az AS-i elosztópersely áramerhelhetősége max. 1 A	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK:		
Csatlakozó: M12; kódolás: A		
		
	AS-i elosztó aljzat M12	
1	AS-i +	
3	AS-i -	