




Kifutó termék



Felhasználási terület	
Alkalmazás	telepítés terepre
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	80
Polaritáscsere védelem	igen
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2
Bemenetek	
Digitális bemenetek száma	2
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AUX
Tápellátás [V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	26
Bemeneti áram Magas [mA]	> 5
Bemeneti áram Alacsony [mA]	< 1
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	0...55
Védettség	IP 65



AS-Interface modul frekvenciaváltóhoz

2DI RS485 SEW CCT

Tesztetek / engedélyek						
EMC		EN 50295				
AS-i jellemzők						
AS-i master profil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-7.F				
AS-i I/O konfiguráció [hex]		7				
AS-i ID kód [hex]		F				
Adatbit kiosztása		adat bit	D0	D1	D2	D3
		működés	motor leállt/fut	hibajelzés	1. bemenet	2. bemenet
Mechanikai adatok						
Súly [g]		286,7				
Szerelés módja		AS-i interfész az FK-E alsó részekhez				
Anyagok		PBT				
Kijelzők / kezelési egységek						
Kijelző		kapcsolási állapot		LED, sárga		
		üzem / működés		LED, zöld		
		rövidzárlat		LED, piros		
		működés		LED, piros		
Megjegyzések						
Csomagolási egység		1 db				
Elektromos csatlakozás						
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK-E:						