


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 címző dugó
2 LED

**Elektromos adatok**

Üzemi feszültség [V]	19,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	100
Polaritáscsere védelem	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	0...60
Védettség	IP 30

Tesztek / engedélyek

EMC	IEC 62026-2
-----	-------------

AS-i jellemzők

AS-i verzió	3.0
Bővített címző üzemmód	igen
AS-i profil	S-B.A.5
AS-i I/O konfiguráció [hex]	B
AS-i ID kód [hex]	A.5

Mechanikai adatok

Súly [g]	98,5
Szerelés módja	DIN sínre szerelhető
Méretetek [mm]	83 x 22 x 45
Anyagok	PBT

AC1155



AS-i / RS485 Gateway

AS-i / RS-485 Gateway

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	rövidzárlat	LED, piros

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

A+	AS-i +
A-	AS-i -
B	(CTS)
A	(RTS)
GND	
GND	nem használt
TxD	nem használt
RxD	nem használt