




A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: AC1258
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Névleges feszültség AC	[V]	110 / 230; (választható)
Névleges frekvencia AC	[Hz]	47...63
Bemeneti feszültségtartomány AC	[V]	88...132 / 184...264
Kimeneti feszültség DC	[V]	29,5...31,6
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	30
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél	[A]	8
Kimeneti áramkörök száma		1
Max. hullámosság	[mV]	50
Külső bemenet védelem		> 10 A
Biztosíték	[A]	8; (nem hozzáférhető)
Terheléscsökkenés	[W/K]	1 (60...70 °C)
Integrált csatlásmentesítés		igen
Kimenetek		
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Kimenetek párhuzamos kapcsolása lehetséges		nem



AS-Interface tápegység

PowerSupply 230VAC 8A

Kimenetek sorba kapcsolása lehetséges	nem
---------------------------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	10...60
Védettség	IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mechanikai adatok

Anyagok	alumínium
---------	-----------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	LED, zöld
---------	---------	-----------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...2.5 mm²

Csatlakozás

