

AC1213




AS-Interface tápegység

AS-i Ltd.Power Source Class2

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC1256

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Névleges feszültség AC	[V]	110 / 230; (választható)
Névleges frekvencia AC	[Hz]	47...63
Bemeneti feszültségtartomány AC	[V]	85...132 / 184...264
Kimeneti feszültség DC	[V]	29,5...31,6
Védelmi osztály		I
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél	[A]	3,2
Kimeneti áramkörök száma		1
Max. hullámosság	[%]	0,1
Terheléscsökkenés	[W/K]	2 (> 60 °C)
Integrált csatolásmentesítés		igen

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen



AS-Interface tápegység

AS-i Ltd. Power Source Class2

Kimenetek párhuzamos kapcsolása lehetséges	nem
--	-----

Kimenetek sorba kapcsolása lehetséges	nem
---------------------------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70
------------------------	------	--------

Védettség	IP 20
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mechanikai adatok

Anyagok	alumínium
---------	-----------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	LED, zöld
---------	---------	-----------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: 1.5...6 mm²

Csatlakozás

