




AS-Interface csatolásmentesítő modul

AS-i Data Decoupler



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	21,5...31,6 DC
Polaritáscsere-védelem		igen
Kimenetek		
Rövidzárlat-biztos		igen
Galvanikusan leválasztott		nem
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...70
Védettség		IP 20
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	701
AS-i jellemzők		
AS-i tanúsítvány		93001
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	263,5
Anyagok		PC
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



AS-Interface csatolásmentesítő modul

AS-i Data Decoupler

Elektromos csatlakozás

...2,5 mm²

Csatlakozás

