


AS-Interface PROFIBUS DP átjáró

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 kijelző
2 billentyű
3 Profibus DP interfész



Felhasználási terület

Alkalmazás	alkalmazás Profibus DP gatewayként 1 AS-i masterrel
------------	---

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	24 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Szigetelési szilárdság	[V]	500
Áramfelvétel	[mA]	< 400
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	10
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	10
AS-i Masterek száma		1
Elektromos leválasztás		igen

Interfész

Kommunikációs interfész	PROFIBUS
-------------------------	----------

PROFIBUS

Átviteli szabvány	EN 50170
Átviteli sebesség	12 MBaud
Protokoll	Profibus DP
Használati típus	adatátvitel
Megjegyzés az interfészekhez	diagnosztikai funkció



AS-Interface PROFIBUS DP átjáró

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	95
Védettség		IP 20
AS-i jellemzők		
AS-i verzió		2.1
AS-i master profil		M3
AS-i tanúsítvány		61105
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	545,6
Ház		ház DIN sines szereléshez
Anyagok		alumínium; acéllemez galvanizált
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	2 x LED, piros
		2 x LED, zöld
		1 x LED, sárga
		teljes grafikus LCD kijelző
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozás		

