


AS-Interface PROFIBUS DP átjáró

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC1376

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 kijelző
2 billentyű
3 Profibus DP interfész



Felhasználási terület

Alkalmazás

PROFIBUS DP gateway

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	24 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Szigetelési szilárdság [V]	500
Áramfelvétel [mA]	< 400
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	10
Max. teljesítményfelvétel [VA]	10
AS-i Masterek száma	2
Elektromos leválasztás	igen

Interfész

Kommunikációs interfész

PROFIBUS

PROFIBUS

Átviteli szabvány	EN 50170
Átviteli sebesség	12 MBaud
Protokoll	Profibus DP
Használati típus	adatátvitel



AS-Interface PROFIBUS DP átjáró

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Megjegyzés az
interfészekhez

diagnosztikai funkció

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	95
Védettség		IP 20

AS-i jellemzők

AS-i verzió	2.1
AS-i master profil	M3
AS-i tanúsítvány	61106

Mechanikai adatok

Ház	ház DIN sines szereléshez
Méreték	[mm] 86 x 131 x 107
Anyagok	alumínium; acéllemez galvanizált

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	3 x LED, piros
		3 x LED, zöld
		2 x LED, sárga
		teljes grafikus LCD kijelző

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás

