


AS-Interface PROFIBUS DP átjáró PLC-vel

ControllerE 2Mstr DP RS232

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 kijelző



Felhasználási terület

Alkalmazás	decentralizált vezérlés; PROFIBUS DP gateway
------------	--

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	24 DC
Szigetelési szilárdság	[V]	500
Áramfelvétel	[mA]	< 500
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	10
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	10
AS-i Masterek száma		2
Elektromos leválasztás		igen

Interfész

Kommunikációs interfész	RS232; PROFIBUS
-------------------------	-----------------

PROFIBUS

Átviteli szabvány	EN 50170
-------------------	----------



AS-Interface PROFIBUS DP átjáró PLC-vel

ControllerE 2Mstr DP RS232

Átviteli sebesség		12 MBaud
Protokoll		Profibus DP
Használati típus		adatátvitel
Megjegyzés az interfészekhez		diagnosztikai funkció
RS232		
R232-es interfészek száma		1
Átviteli sebesség		9600...115200 Baud
Csatlakozó típusa		RJ11
Használati típus		programozás
Megjegyzés az interfészekhez		galvanikusan leválasztott
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	95
Védettség		IP 20
AS-i jellemzők		
AS-i verzió		2.1
AS-i master profil		M3
Mechanikai adatok		
Ház		ház DIN sines szereléshez
Méretek	[mm]	86 x 131 x 107
Anyagok		alumínium; acéllemez galvanizált
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	3 x LED, piros
		3 x LED, zöld
		3 x LED, sárga
		teljes grafikus LCD kijelző
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



AS-Interface PROFIBUS DP átjáró PLC-vel

ControllerE 2Mstr DP RS232

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás

