




AS-Interface CompactLine modul

CompactModule 4DI M12

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2410

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Alkalmazás		telepítés terepre
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 242
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális bemenetek száma: 4
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma		4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre		PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Tápellátás	[V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	200
Bemeneti áram Magas	[mA]	> 5
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint	[V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen



AS-Interface CompactLine modul

CompactModule 4DI M12


Kimenetek						
Elektromos kivitel		AS-i				
Környezeti körülmények						
Környezeti hőmérséklet		[°C]	-25...80			
Védettség		IP 67				
Tesztek / engedélyek						
EMC		EN 50295				
AS-i jellemzők						
AS-i profil		S-0.0				
AS-i I/O konfiguráció		[hex]	0			
AS-i ID kód		[hex]	0			
AS-i tanúsítvány		06601				
Adatbit kiosztása		adat bit	D0	D1	D2	D3
		aljzat	I-1	I-2	I-3	I-4
		pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mechanikai adatok						
Anyagok		PUR				
Kijelzők / kezelési egységek						
Kijelző		üzem / működés		LED, zöld		
		működés		LED, sárga		
Megjegyzések						
Csomagolási egység		1 db				
Elektromos csatlakozás						
Kábel: 2 m						
Csatlakozó: M12; kódolás: A						
1 2 4 3						



AS-Interface CompactLine modul

CompactModule 4DI M12

Csatlakozás



1	érzékelő tápellátás L+
2+4	áthidalt adatbemenet
3	érzékelő tápellátás L-