




AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2465
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!




Felhasználási terület	
Alkalmazás	telepítés terepre
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA]	< 75
Max. összes áramerhelés [A]	4
Integrált Watchdog	igen
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 4
Kimenetek	
Elektromos kivitel	AS-i
Digitális kimenetek száma	4
Áramkör	PNP
Feszültségtartomány DC [V]	10...30; (PELV szerint; kerek kábelén keresztül)
Maximális áramerhelhetőség [mA] kimenetenként	2000
Rövidzárlat-biztos	igen
Galvanikusan leválasztott	igen



AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A


Környezeti körülmények					
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80			
Védettség		IP 67			
Tesztek / engedélyek					
EMC		EN 50295			
AS-i jellemzők					
AS-i profil		S-8.0			
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	8			
AS-i ID kód	[hex]	0			
AS-i tanúsítvány		08901			
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	aljzat	O-1	O-2	O-3	O-4
	pin	4	4	4	4
Mechanikai adatok					
Anyagok		PUR			
Kijelzők / kezelési egységek					
Kijelző	üzem / működés			LED, zöld	
	működés			LED, sárga	
Megjegyzések					
Csomagolási egység		1 db			
Elektromos csatlakozás					
Kábel: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm²					
Csatlakozó: M12; kódolás: A					
					



AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Csatlakozás



3	külső feszültség -
4	kapcsoló kimenet +
5	biztonsági vezető (PE)