




AS-Interface CompactLine modul

CompactM8 4DI



Felhasználási terület

Alkalmazás

telepítés terepre

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

26,5...31,6 DC

Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]

230

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális bemenetek száma: 4

Bemenetek

Digitális bemenetek száma

4

Digitális bemenetek bemeneti áramköre

PNP; (2-es típus az IEC 61131-2 szerint)

Érzékelő tápellátás a kimeneteknél

AS-i

Tápellátás [V]

18...30; (DC)

Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]

180

Magas kapcsolási szint [V]

> 11

Rövidzárvédett digitális bemenetek

igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...60

Tárolási hőmérséklet [°C]

-25...60



AS-Interface CompactLine modul

CompactM8 4DI

Max. megengedett relatív páratartalom [%]	90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság [m]	2000
Védettség	IP 65; IP 67; IP 68

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF [év]	256	
UL minősítés	tápellátás	Class 2

AS-i jellemzők

AS-i verzió	2.11; 3.0
Bővített címző üzemmód	igen
AS-i master profil	M2; M3; M4
AS-i profil	S-0.A.E
AS-i I/O konfiguráció [hex]	0
AS-i ID kód [hex]	A.E
AS-i tanusítvány	100801
Adatbit kiosztása	adat bit D0 D1 D2 D3
	Bemenet I-1 I-2 I-3 I-4
Paraméterbitek hozzárendelése	paraméterbit leírás
	P0 nem használt
	P1 periférás hiba jelzése : 1 aktivált / 0 deaktivált
	P2 nem használt
	P3 nem használt

Mechanikai adatok

Súly [g]	110,5
Szerelés módja	hátsó fali szerelés
Méreték [mm]	90,5 x 30 x 23,5
Anyagok	PBT

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga I1...I4
	üzem / működés	LED, zöld AS-i
	hibák	LED, piros

Elektromos csatlakozás

Modulcsatlakozás	M12
------------------	-----

Tartozékok

Szállított tételek	feliratozó cédula
	Zárósapka: 2
Tartozékok (választható)	zárósapka: M8, E73005
	Késes laposkábel csatlakozó: 1 m, körkábel, E70583
	Késes laposkábel csatlakozó: M12, E70096
	DIN sín adapter:, E73006




AS-Interface CompactLine modul

CompactM8 4DI

Megjegyzések	
Megjegyzések	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra: I-, I+, I1, I2, I3, I4
Csomagolási egység	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre. 1 db

Elektromos csatlakozás - AS-i


Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



1	AS-i +
3	AS-i -

Elektromos csatlakozás - Bemenetek

Csatlakozó: 4 x M8; kódolás: A



1	Bemenetek
3	érzékelő tápellátás L+
4	érzékelő tápellátás L- adatbemenet