


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4 SB

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC5200

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 feliratmező



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Max. összes áramterhelés	[A]	2

Bemenetek

Tápellátás	[V]	20...30
------------	-----	---------

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
--------------------	------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	100,4
Szerelés módja		AS-i interfész az FK alsó részekhez
Anyagok		PBT

Tartozékok

Tartozékok (választható)	Modulalsórész
--------------------------	---------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4 SB

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	AS-i +
2	külső feszültség -
3	AS-i -
4	külső feszültség +