



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC5202
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

1 infravörös adapter pozícionáló stift
2 feliratmező



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ról	[mA]	150
Max. összes áramterhelés	[A]	0,1; (mindkét kimenet összes áramterhelhetősége és az érzékelő AS-i-ből történő táplálása: 100 mA)
Integrált Watchdog		igen
Bemenetek		
Digitális bemenetek bemeneti áramköre		PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Tápellátás	[V]	21...30; (Laposkábelben keresztül)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	100
Bemeneti áram Magas	[mA]	6...10
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	0...2
Magas kapcsolási szint	[V]	> 11
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Kimenetek					
Elektromos kivitel	AS-i				
Áramkör	PNP				
Feszültségtartomány DC [V]	AS-i				
Maximális áramerhelhetőség kimenetenként [mA]	100				
Rövidzárlat-biztos	igen				
Galvanikusan leválasztott	nem				
Környezeti körülmények					
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70				
Védettség	IP 67				
Tesztek / engedélyek					
EMC	EN 50295				
AS-i jellemzők					
AS-i verzió	2.1				
Bővített címző üzemmód	igen				
AS-i profil	S-7.A.E				
AS-i I/O konfiguráció [hex]	7				
AS-i ID kód [hex]	A.E				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Bemenet	1	2	3	4
	aljzat	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	pin	4	2	4	2
	Kimenet	1	2	-	-
	aljzat	I-1/2	I-3/4	-	-
	pin	2	2	-	-
Mechanikai adatok					
Súly [g]	107,4				
Szerelés módja	AS-i interfész az FK vagy PG alsó részekhez				
Anyagok	PBT				
Kijelzők / kezelési egységek					
Kijelző	üzem / működés		LED, zöld		
	hibák		LED, piros		
	működés		LED, sárga		
Tartozékok					
Tartozékok (választható)	Modulalsórész				
Megjegyzések					
Megjegyzések	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:				
	I-1/2, I-3/4				
	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.				
Csomagolási egység	1 db				

AS-Interface ClassicLine modul


ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Elektromos csatlakozás


csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:

Csatlakozás

I-1/2



I-3/4



Csatlakozó: M12