




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67



- 1 feliratmező
2 infravörös adapter pozícionáló stift



Felhasználási terület		
Alkalmazás	telepítés terepre	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	24
Polaritáscsere védelem		igen
További feszültség ellátás	[V]	24...30 DC; (AUX)
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről	[mA]	550; (AUX)
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Analog kimenetek száma: 4	
Bemenetek		
Pontosság analóg bemenet	[%]	0,5
Kimenetek		
Analóg kimenetek száma	4; (3-vezetékes működtető csatlakoztatása)	
Analóg áram kimenet	[mA]	0...20
Max. terhelés	[Ω]	600
Analóg kimenet felbontása	16 (1 bit = 1 μA)	
Működtető tápkimenetek	AUX	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[év]	150

AS-i jellemzők

AS-i címzés	címzőhüvely; IR-címzés lehetséges					
AS-i master profil	M3; M4					
AS-i profil	S-7.3.6					
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7				
AS-i ID kód	[hex]	3.6				
Paraméterbitek hozzárendelése	paraméterbit leírás					
	P0	nem használt				
	P1	nem használt				
	P2	periférás hiba jelzése	: 1	aktivált	/ 0	deaktivált
	P3	nem használt				

Mechanikai adatok

Súly	[g]	206,5
Szerelés módja	AS-i interfész az FK-E alsó részekhez	
Anyagok	PBT	
Meghúzási nyomaték	[Nm]	0,6...0,8

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	analóg jel	LED, sárga Csatornák AO1...AO4
	üzem / működés	LED, zöld AS-i, AUX
	hibák	LED, piros

Elektromos csatlakozás

Modulcsatlakozás	Laposkábelek
------------------	--------------

Tartozékok

Tartozékok (választható)	Modulalsórész
--------------------------	---------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	AO+ analóg kimenet
2	aktuátor tápellátás +24 V
3	AO- analóg kimenet 0V
4	n.c.
5	funkcionális föld