




AS-Interface univerzális modul

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65



Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Pt100-as bemenetek száma: 4
Mérési tartomány [°C]	-200...850
Felhasználási terület	
Alkalmazás	telepítés terepre
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	80
Polaritáscsere védelem	igen
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Pt100-as bemenetek száma: 4
Bemenetek	
Pt100-as bemenetek száma	4
Érzékelő tápellátás a kimenetekenél	AS-i
Tápellátás [V]	18...30; (DC)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	20
Analóg bemenetek száma	2- és 3-vezetékes érzékelők csatlakoztatása
Analóg bemenet felbontása	16 bit / 0,1 °C



AS-Interface univerzális modul

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

Kimenetek		
Analóg kimenet felbontása		16 bit / 0,1 °C
Mérési / beállítási tartomány		
Mérési tartomány	[°C]	-200...850
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC		EN 50295
MTTF	[év]	150
AS-i jellemzők		
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	3.E
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	299
Szerelés módja		AS-i interfész az FK alsó részekhez
Anyagok		PBT
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	analóg jel	LED, sárga Csatornák AI1...AI4
	üzem / működés	LED, zöld AS-i
	hibák	LED, piros
Elektromos csatlakozás		
Modulcsatlakozás		Laposkábelek
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
cage clamp csatlakozók:		



AS-Interface univerzális modul

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:

Csatlakozás



1	csatorna 1+
2	S1-
3	csatorna 1-
4	csatorna 2+
5	S2
6	csatorna 2-
7	csatorna 3+
8	S3-
9	csatorna 3-
10	csatorna 4+
11	S4-
12	csatorna 4-