


AS-Interface vezérlőszekrény modul

CabinetModule 4DI/4DO T C

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 240
Max. összes áramterhelés	[A]	4
Integrált Watchdog		igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4
------------------------------	--

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	18...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	200
Bemeneti áram Magas [mA]	> 3,5
Bemeneti áram Alacsony [mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint [V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----



AS-Interface vezérlőszekrény modul

CabinetModule 4DI/4DO T C

Digitális kimenetek száma	4	
Áramkör	PNP	
Feszültségtartomány DC [V]	10...30; (PELV szerint)	
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA]	1000	
Rövidzárlat-biztos	igen	
Galvanikusan leválasztott	igen	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70	
Védettség	IP 20	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
AS-i jellemzők		
AS-i profil	S-7.0	
AS-i I/O konfiguráció [hex]	7	
AS-i ID kód [hex]	0	
Mechanikai adatok		
Szerelés módja	tartósín- és hátlapszerelés; a modulok sorba szerelhetők	
Anyagok	PA; PVC	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld
	rövidzárlat	LED, piros
Tartozékok		
Tartozékok (választható)	Combicon csatlakozó; E70198	
Megjegyzések		
Megjegyzések	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.	
Csomagolási egység	1 db	


AS-Interface vezérlőszekrény modul

CabinetModule 4DI/4DO T C

Elektromos csatlakozás

COMBICON:

Csatlakozás



A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	érezékelő tápellátás +24V
I-	érezékelő tápellátás 0V
E+	aktuátor tápellátás +24V
E-	aktuátor tápellátás 0V
I1...I4	kapcsoló bemenet érzékelő 1...4
O1...O4	kapcsoló kimenet aktuátor 1...4