




AS-Interface vezérlőszekrény modul

CabinetModule 4DO T ST

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA]	< 80
Max. összes áramterhelés [A]	4

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 4
------------------------------	------------------------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Digitális kimenetek száma	4
Áramkör	PNP
Feszültségtartomány DC [V]	10...30; (PELV szerint)
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	1000
Rövidzárlat-biztos	igen
Galvanikusan leválasztott	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Védettség	IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i jellemzők

AS-i profil	S-8.0
-------------	-------



AS-Interface vezérlőszekrény modul

CabinetModule 4DO T ST

AS-i I/O konfiguráció	[hex]	8
AS-i ID kód	[hex]	0
AS-i tanúsítvány		01601

Mechanikai adatok

Szerelés módja	tartósín- és hátlapszerelés; a modulok sorba szerelhetők
Anyagok	PA; PVC

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld
	rövidzárlat	LED, piros


Megjegyzések

Megjegyzések	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok:

Csatlakozás



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	aktuátor tápellátás +24V
E-	aktuátor tápellátás 0V
O1...O4	kapcsoló kimenet aktuátor 1...4