




AS-Interface vezérlőszekrény modul

CabinetModule 4DI C

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 280

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4
------------------------------	------------------------------

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	200
Bemeneti áram Magas [mA]	> 3
Bemeneti áram Alacsony [mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint [V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen

Kimenetek


Elektromos kivitel	AS-i
Áramkör	PNP



AS-Interface vezérlőszekrény modul

CabinetModule 4DI C

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 20
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
AS-i jellemzők		
AS-i profil		S-0.0
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	0
AS-i ID kód	[hex]	0
Mechanikai adatok		
Szerelés módja	tartósín- és hátlapszerelés; a modulok sorba szerelhetőek	
Anyagok	PA; PVC	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld
Megjegyzések		
Megjegyzések	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
COMBICON:		
Csatlakozás		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	érzékelő tápellátás +24V
I-	érzékelő tápellátás 0V
I1...I4	kapcsoló bemenet érzékelő 1...4