




AS-Interface vezérlőszekrény modul

CabinetModule 4DI 4DO R C

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 280
Max. összes áramterhelés	[A]	6

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4; Relé kimenetek száma: 4
------------------------------	---

Bemenetek

Digitális bemenetek száma		4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre		PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Tápellátás	[V]	18...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	200
Bemeneti áram Magas	[mA]	> 3
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint	[V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen

Kimenetek

Elektromos kivitel		AS-i
Feszültségtartomány DC	[V]	24



AS-Interface vezérlőszekrény modul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Feszültségtartomány AC	[V]	240
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként	[mA]	2500
Relé kimenetek száma		4
Galvanikusan leválasztott		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...50
Védettség		IP 20
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	
AS-i jellemzők		
AS-i profil		S-7.0
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	0
AS-i tanúsítvány		11601
Mechanikai adatok		
Szerelés módja	tartósín- és hátlapszerelés; a modulok sorba szerelhetőek	
Anyagok	PA; PVC	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld
Megjegyzések		
Megjegyzések	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.	
Csomagolási egység	1 db	


AS-Interface vezérlőszekrény modul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Elektromos csatlakozás

COMBICON:

Csatlakozás



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	érezkelő tápellátás +24V
I-	érezkelő tápellátás 0V
O4-O3/O2/O1	külső ellátás + (DC) / L1 (AC)
N	külső ellátás - (DC) / N (AC)
I1...I4	kapcsoló bemenet érzékelő 1...4
O1...O4	kapcsoló kimenet aktuátor 1...4