




Passzív teljesítményosztó

ProcessLine 4SB IP69K



Verziótól függően egyes LED-ek inaktívak



Felhasználási terület		
Kivitel	AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler	
Alkalmazás	higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban	
Elektromos adatok		
Védelmi osztály	III	
Túláram észlelés	igen; (4400 mA ± 200 mA)	
AS-i működés		
Üzemi feszültség	[V]	18...31,6 DC; (AS-i)
Áramfelvétel	[mA]	4000; (AS-i)
További feszültség ellátás	[V]	15...30 DC; (AUX)
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről	[mA]	4000; (AUX)
IO-Link működés		
Üzemi feszültség	[V]	20...30 DC; (US)
Áramfelvétel	[mA]	4000; (US)
További feszültség ellátás	[V]	20...30 DC; (UA)



Passzív teljesítményosztó

ProcessLine 4SB IP69K

Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről	[mA]	4000; (UA)
---	------	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	4000
Védettség		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkával: IP 69K)
Védelmi besorolás (NEMA 250)		6P
Szennyezési fok		2
Kémiai közegek	ISO 16750-5 NEMA 250 5.13.1	HLP, CC, DB, DC, DD, CA AA

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 62026-2 IEC 61000-6-2	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-64 DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[év]	379

Mechanikai adatok

Súly	[g]	284,8
Méret	[mm]	152 x 59,3 x 38,4
Anyag		ház: PA szürke; dugók és dugalj: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld AS-i / AUX / US / UA
	hiba	LED, piros

Elektromos csatlakozás

Modulcsatlakozás	M12
------------------	-----

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - Power IN

Csatlakozó: M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,8 Nm





Passzív teljesítményosztó

ProcessLine 4SB IP69K

AS-i működés


1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

IO-Link működés

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

Elektromos csatlakozás - Power OUT

Csatlakozó: M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,8 Nm



AS-i működés 1...4

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

IO-Link működés 1...4

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.