AC2000


AS-Interface modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: AC5200

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 feliratmező

Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Max. összes áramterhelés	[A]	2
További feszültség ellátás	[V]	24 DC
Bemenetek		
Tápellátás	[V]	20...30
Kimenetek		
Elektromos kivitel		AS-i
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC		EN 50295
Mechanikai adatok		
Szerelés módja		AS-i interfész az FK alsó részekhez
Anyagok		PBT
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

AC2000

AS-Interface modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	AS-i +
3	AS-i -