




AS-Interface modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC5213
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 feliratmező



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 35
Max. összes áramerhelés	[A]	2
Integrált Watchdog		nem
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Relé kimenetek száma: 4
Kimenetek		
Elektromos kivitel		AS-i
Feszültségtartomány DC	[V]	24; (PELV szerint; M12-dugaszoló csatlakozón keresztül)
Maximális áramerhelhetőség kimenetenként	[mA]	1000
Relé kimenetek száma		4
Rövidzárlat-biztos		nem
Galvanikusan leválasztott		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67

