


AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC5205

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 feliratmező



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 235

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4
------------------------------	------------------------------

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	200
Bemeneti áram Magas [mA]	> 5
Bemeneti áram Alacsony [mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint [V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen



AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

Kimenetek						
Elektromos kivitel		AS-i				
Környezeti körülmények						
Környezeti hőmérséklet		[°C]	-25...85			
Védettség		IP 67				
Tesztek / engedélyek						
EMC		EN 50295				
AS-i jellemzők						
AS-i profil		S-0.0				
AS-i I/O konfiguráció		[hex]	0			
AS-i ID kód		[hex]	0			
AS-i tanusítvány		01302				
Adatbit kiosztása		adat bit	D0	D1	D2	D3
		aljzat	I-1	I-2	I-3	I-4
		pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mechanikai adatok						
Szerelés módja		AS-i interfész az FK alsó részekhez				
Anyagok		PBT				
Kijelzők / kezelési egységek						
Kijelző		üzem / működés		LED, zöld		
		működés		LED, sárga		
Megjegyzések						
Csomagolási egység		1 db				
Elektromos csatlakozás						
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:						
Csatlakozó: M12; kódolás: A						
1 2 4 3 Bemenetek érzékelő tápellátás L+ adatbemenet belső átkötés érzékelő tápellátás L-						
1						
2+4						
3						