


AS-Interface világító nyomógomb modul

Moduloberteil aktiv,

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 feliratmező
- 2 billentyű / LED kék
- 3 billentyű / LED kék



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 55

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
--------------------	------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i jellemzők

AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	3			
AS-i ID kód	[hex]	F			
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	billentyű	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Mechanikai adatok

Szerelés módja	AS-i interfész az FK vagy PG alsó részekhez
Anyagok	PBT

**AS-Interface világító nyomógomb modul**

Moduloberteil aktiv,

Megjegyzések

Megjegyzések	A nyomógombok (EAO type 84) védelmet biztosítanak a véletlen érintkezéssel szemben. A burkolat és a nyomógombok címkézhetők.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG: