


AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC5208

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 feliratmező



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 35
Max. összes áramterhelés	[A]	2
Integrált Watchdog		nem

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 4
------------------------------	------------------------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Digitális kimenetek száma	4
Áramkör	PNP
Feszültségtartomány DC	[V] 24; (PELV szerint; M12-dugaszoló csatlakozón keresztül)
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként	[mA] 1000; (DC-12)
Rövidzárlat-biztos	igen
Galvanikusan leválasztott	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C] -25...85
Védettség	IP 67

