




AS-Interface világító nyomógomb modul

EMS Module 2BI 2LO

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2086

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 feliratmező
- 2 billentyű / LED
- 3 billentyű / LED



Felhasználási terület		
Alkalmazás	telepítés terepre	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	55
Bemenetek		
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
AS-i jellemzők		
AS-i verzió	2.1	
Bővített címző üzemmód	nem	
AS-i master profil	M2; M3; M4	



AS-Interface világító nyomógomb modul

EMS Module 2BI 2LO

AS-i profil	S-3.F.F				
AS-i I/O konfiguráció [hex]	3				
AS-i ID kód [hex]	F.F				
AS-i tanusítvány	04801				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	billentyű	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Mechanikai adatok

Súly [g]	100,6
Szerelés módja	AS-i interfész az FK vagy PG alsó részekhez
Anyagok	PBT

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	nyomógomb	2 x LED, fehér
---------	-----------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek	burkolattámasz: 2
	színes betétek: 2, piros
	2, zöld
	2, sárga
	2, kék
	2, fehér

Megjegyzések

Megjegyzések	A nyomógombok (EAO type 84) védelmet biztosítanak a véletlen érintkezéssel szemben.
	A burkolat és a nyomógombok címkézhetők.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG: