




AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 2PO M12

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2024

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 tömlőcsatlakozó Ø 8 mm
- 2 feliratmező



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 150
Integrált Watchdog		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális bemenetek száma: 2; Pneumatikus kimenetek száma: 2
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma		2
Digitális bemenetek bemeneti áramköre		PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Tápellátás	[V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	100
Bemeneti áram Magas	[mA]	> 3
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint	[V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 2PO M12

Kimenetek					
Elektromos kivitel	AS-i				
Pneumatikus kimenetek száma	2				
Környezeti körülmények					
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...55			
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	speciális kezelésű sűrített levegővel: < 0 °C				
Védettség	IP 65				
Tesztek / engedélyek					
EMC	EN 50295				
AS-i jellemzők					
AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	3			
AS-i ID kód	[hex]	F			
AS-i tanúsítvány	10501				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Bemenetek / kimenetek	I-1	I-2	O-3	O-4
Mechanikai adatok					
Szerelés módja	csavaros rögzítés				
Anyagok	PBT				
Pneumatikai rendszer	2 x 3/2-utas ülékes szelepek				
Üzemi nyomástartomány	[bar]	2...8			
Üzemi nyomástartomány	[MPa]	0,2...0,8			
Megjegyzés az üzemi nyomástartományhoz	lehetséges nyomáscsúcsokat is beleértve				
Levegő áramlás 6/5 bar-on	[l/min]	350			
Levegő áramlás 6/0 bar-on	[l/min]	550			
Sűrített levegő konzisztencia	szűrt (5 µm); olajozott (ISO-VG10) vagy olajozatlan				
Tömlő szerelvények	Legris LF 3000/8				
Kipufogó	levegő kimenet beépített szűrővel				
Kijelzők / kezelési egységek					
Kijelző	üzem / működés			LED, zöld	
	működés			LED, sárga	
Elektromos csatlakozás					
Modulcsatlakozás	Laposkábelek				
Megjegyzések					
Megjegyzések	Kérjük, olvassa el a sűrített levegővel és az EMC / ESD-vel kapcsolatos megjegyzéseket a "Letöltések" részben.				
Csomagolási egység	1 db				



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 2PO M12

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	Bemenetek
2+4	érezkelő tápellátás L+
3	adatbemenet belső átkötés
5	érezkelő tápellátás L-