AC2031


AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2027

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 tömlőcsatlakozó Ø 8 mm
2 feliratmező

Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 200
Integrált Watchdog		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális bemenetek száma: 2; Pneumatikus kimenetek száma: 2
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma		2
Digitális bemenetek bemeneti áramköre		PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Tápellátás	[V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	100
Bemeneti áram Magas	[mA]	> 5
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint	[V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen

AC2031

AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Kimenetek						
Elektromos kivitel		AS-i				
Pneumatikus kimenetek száma		2				
Környezeti körülmények						
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...55				
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		száraz sürített levegő használata esetén: -25...55 °C				
Védettség		IP 67				
Tesztek / engedélyek						
EMC		EN 50295				
AS-i jellemzők						
AS-i profil		S-3.F				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	3				
AS-i ID kód	[hex]	F				
Adatbit kiosztása		adat bit	D0	D1	D2	D3
		Bemenetek / kimenetek	I-1	I-2	O-3	O-4
Mechanikai adatok						
Szerelés módja		csavaros rögzítés				
Anyagok		PE				
Pneumatikai rendszer		2 x 3/2-utas ülékes szelepek				
Üzemi nyomástartomány	[bar]	2...8				
Üzemi nyomástartomány	[MPa]	0,2...0,8				
Megjegyzés az üzemi nyomástartományhoz		lehetséges nyomáscsúcsokat is beleértve				
Levegő áramlás 6/5 bar-on	[l/min]	350				
Levegő áramlás 6/0 bar-on	[l/min]	550				
Sűrített levegő konzisztencia		szűrt (5 µm); olajozott (ISO-VG10) vagy olajozatlan				
Tömlő szerelvények		Legris LF 3000/8				
Kipufogó		kipufogott levegő a csőcsatlakozáson távozhat				
Kijelzők / kezelési egységek						
Kijelző		üzem / működés	LED, zöld			
		működés	LED, sárga			
Megjegyzések						
Megjegyzések		Kérjük, olvassa el a sűrített levegővel és az EMC / ESD-vel kapcsolatos megjegyzéseket a "Letöltések" részben.				
Csomagolási egység		1 db				

AC2031

AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:

Csatlakozó: M12; kódolás: A

