
AC2033

AS-Interface univerzális modul

EMS/Module/4DI/CCT

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



1 feliratmező

Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 50
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális bemenetek száma: 4
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma		4
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Bemeneti áram Magas	[mA]	3...5
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	0,5...1
Kimenetek		
Elektromos kivitel		AS-i
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
AS-i jellemzők		
AS-i profil		S-0.F

AC2033

AS-Interface univerzális modul

EMS/Module/4DI/CCT

AS-i I/O konfiguráció	[hex]	0					
AS-i ID kód	[hex]	F					
Adatbit kiosztása		adat bit	D0	D1	D2	D3	
		kiosztás	I-1	I-2 /	I-3	I-4	
Paraméterbitek hozzárendelése		paraméterbit	működés				
		P0	érzékelő felügyelet	: I1	deaktivált	* /	aktivált
		P1	érzékelő felügyelet	: I2	deaktivált	* /	aktivált
		P2	érzékelő felügyelet	: I3	deaktivált	* /	aktivált
		P3	érzékelő felügyelet	: I4	deaktivált	* /	aktivált

Mechanikai adatok

Szerelés módja	AS-i interfész az FK vagy PG alsó részekhez
Anyagok	PA 6-GF30; rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	működés	LED, sárga

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

cage clamp csatlakozók:

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG: