




AS-Interface univerzális modul

EEMS/Module/4DO/T/CCT

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2035

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 feliratmező



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 60
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Integrált Watchdog		igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 4
------------------------------	------------------------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Digitális kimenetek száma	4
Áramkör	PNP
Feszültségtartomány DC	[V] 24; (PELV szerint)
Maximális áramerhelhetőség kimenetenként	[mA] 1000
Rövidzárlat-biztos	igen
Galvanikusan leválasztott	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C] -25...60
Védettség	IP 65



AS-Interface univerzális modul

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Tesztek / engedélyek							
EMC		EN 50295					
AS-i jellemzők							
AS-i profil		S-8.0					
AS-i I/O konfiguráció		[hex] 8					
AS-i ID kód		[hex] 0					
Adatbit kiosztása		adat bit	D0	D1	D2	D3	
		leírás	O-1	O-2	O-3	O-4	
Paraméterbitek hozzárendelése		paraméterbit	működés				
		P0	watchdog mindegyik kimenethez	:	aktivált	* /	deaktivált
		P1	nem használt				
		P2	nem használt				
		P3	nem használt				
Mechanikai adatok							
Szerelés módja		AS-i interfész FK-E vagy PG alsó részekhez					
Anyagok		PA 6-GF30; rozsdamentes acél (1.4305 / 303)					
Kijelzők / kezelési egységek							
Kijelző		üzem / működés			LED, zöld		
		működés			LED, sárga		
Megjegyzések							
Csomagolási egység		1 db					
Elektromos csatlakozás							
cage clamp csatlakozók:							
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK-E / PG:							