




AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 2PO M12

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2055

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 tömlőcsatlakozó Ø 8 mm
- 2 feliratmező



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA]	< 150
Integrált Watchdog	igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2; Pneumatikus kimenetek száma: 2
------------------------------	--

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	2
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimenetekenél	AS-i
Tápellátás [V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	100
Bemeneti áram Magas [mA]	> 3
Bemeneti áram Alacsony [mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint [V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 2PO M12

Kimenetek					
Elektromos kivitel	AS-i				
Pneumatikus kimenetek száma	2				
Környezeti körülmények					
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...55			
Védettség		IP 65			
Tesztek / engedélyek					
EMC	EN 50295				
AS-i jellemzők					
AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	3			
AS-i ID kód	[hex]	F			
AS-i tanúsítvány	10501				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Bemenetek / kimenetek	I-1	I-2	O-3	O-4
Mechanikai adatok					
Szerelés módja	csavaros rögzítés				
Anyagok	PBT				
Pneumatikai rendszer	2 x 3/2-utas üléses szelepek				
Üzemi nyomástartomány	[bar]	2...8			
Üzemi nyomástartomány	[MPa]	0,2...0,8			
Levegő áramlás 6/5 bar-on	[l/min]	400			
Levegő áramlás 6/0 bar-on	[l/min]	700			
Sűrített levegő konzisztencia	szűrt (5 µm); olajozott (ISO-VG10) vagy olajozatlan				
Tömlő szerelvények	Legris LF 3000/8				
Kipufogó	levegő kimenet beépített szűrővel				
Kijelzők / kezelési egységek					
Kijelző	üzem / működés			LED, zöld	
	működés			LED, sárga	
Megjegyzések					
Megjegyzések	Kérjük, olvassa el a sűrített levegővel és az EMC / ESD-vel kapcsolatos megjegyzéseket a "Letöltések" részben.				
Csomagolási egység	1 db				



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 2PO M12

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:

Csatlakozó: M12; kódolás: A



	Bemenetek
1	érzékelő tápellátás L+
2+4	adatbemenet belső átkötés
3	érzékelő tápellátás L-