


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2041

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 tömlőcsatlakozó Ø 8 mm
2 feliratmező

**Elektromos adatok**

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA]	< 170
További feszültség ellátás [V]	18...30 DC; (PELV szerint)
Integrált Watchdog	igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4; Pneumatikus kimenetek száma: 2
------------------------------	--

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	4; (2 x 2)
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	100
Bemeneti áram Magas [mA]	> 3
Bemeneti áram Alacsony [mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint [V]	> 10



AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12

Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen				
Kimenetek					
Elektromos kivitel	AS-i				
Pneumatikus kimenetek száma	2				
Környezeti körülmények					
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...55			
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		speciális kezelésű sűrített levegővel: < 0 °C			
Védettség		IP 65			
Tesztek / engedélyek					
EMC	EN 50295				
AS-i jellemzők					
AS-i profil	S-7.F				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7			
AS-i ID kód	[hex]	F			
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	aljzat	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3	I-3/4 + O-4
	pin	4	2	4	4
Mechanikai adatok					
Szerelés módja	csavaros rögzítés				
Anyagok	PBT				
Pneumatikai rendszer	2 x 3/2-utas üléses szelepek				
Üzemi nyomástartomány	[bar]	2...8			
Üzemi nyomástartomány	[MPa]	0,2...0,8			
Megjegyzés az üzemi nyomástartományhoz	lehetséges nyomáscsúcsokat is beleértve				
Levegő áramlás 6/5 bar-on	[l/min]	350			
Levegő áramlás 6/0 bar-on	[l/min]	550			
Sűrített levegő konzisztencia	szűrt (5 µm); olajozott (ISO-VG10) vagy olajozatlan				
Tömlő szerelvények	Legris LF 3000/8				
Kijelzők / kezelési egységek					
Kijelző	üzem / működés			LED, zöld	
	működés			LED, sárga	
Tartozékok					
Tartozékok (választható)	Hangtompító:, E75232				
Megjegyzések					
Megjegyzések	Kérjük, olvassa el a sűrített levegővel és az EMC / ESD-vel kapcsolatos megjegyzéseket a "Letöltések" részben.				
Csomagolási egység	1 db				




AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:

Csatlakozó: M12; kódolás: A



	Bemenetek
1	érzékelő tápellátás L+
2	adatbemenet I2/I4
3	érzékelő tápellátás L-
4	adatbemenet I1/I3