AC2049


AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2048

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 feliratmező
2 tömlőcsatlakozó Ø 8 mm
3 csavar kézi működtetéshez
4 tömlőcsatlakozó Ø 4 mm szekunder levegő

Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 165
További feszültség ellátás	[V]	18...30 DC; (PELV szerint)
Integrált Watchdog		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális bemenetek száma: 2; Pneumatikus kimenetek száma: 1
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma		2
Digitális bemenetek bemeneti áramköre		PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Tápellátás	[V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	100
Bemeneti áram Magas	[mA]	> 3
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	< 1,5

AC2049

AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12

Magas kapcsolási szint	[V]	> 10				
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen				
Kimenetek						
Elektromos kivitel		AS-i				
Pneumatikus kimenetek száma		1				
Környezeti körülmények						
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...55				
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		speciális kezelésű sürített levegővel: < 0 °C				
Védettség		IP 67				
Tesztek / engedélyek						
EMC		EN 50295				
AS-i jellemzők						
AS-i profil		S-3.F				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	3				
AS-i ID kód	[hex]	F				
AS-i tanusítvány		10501				
Adatbit kiosztása		adat bit	D0	D1	D2	D3
		aljzat	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
		pin	4	2 / 4	-	-
Mechanikai adatok						
Szerelés módja		csavaros rögzítés				
Anyagok		PBT				
Pneumatikai rendszer		1 x 4/2-utas ülékes szelepek				
Üzemi nyomástartomány	[bar]	3...8				
Üzemi nyomástartomány	[MPa]	0,3...0,8				
Megjegyzés az üzemi nyomástartományhoz		lehetséges nyomáscsúcsokat is beleértve				
Levegő áramlás 6/5 bar-on	[l/min]	500				
Levegő áramlás 6/0 bar-on	[l/min]	700				
Sűrített levegő konzisztencia		szűrt (5 µm); olajozott (ISO-VG10) vagy olajozatlan				
Kisegítő / másodlagos levegő 90% vákuum	[bar]	3...8				
Kisegítő / másodlagos levegő 90% vákuum	[MPa]	0,3...0,8				
Tömlő szerelvények		Legris LF 3000/8				
Kijelzők / kezelési egységek						
Kijelző		üzem / működés	LED, zöld			
		működés	LED, sárga			
Tartozékok						
Tartozékok (választható)		Hangtompító:, E75232				
Megjegyzések						
Megjegyzések		Kérjük, olvassa el a sűrített levegővel és az EMC / ESD-vel kapcsolatos megjegyzéseket a "Letöltések" részben.				

AC2049

AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12

Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK-E / PG:

Csatlakozás

Csatlakozó: M12