




AS-Interface CompactLine modul

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC5224

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 feliratmező
- 2 MOVISWITCH-Port I2/O3



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	135
Max. összes áramterhelés	[A]	0,09
Integrált Watchdog		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2	
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma	2	
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP	
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i	
Tápellátás	[V]	20...30



AS-Interface CompactLine modul

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	90
Bemeneti áram Magas	[mA]	> 5
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint	[V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen

Kimenetek		
Elektromos kivitel		AS-i
Digitális kimenetek száma		2
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként	[mA]	90
Rövidzárlat-biztos		igen
Galvanikusan leválasztott		nem

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	

AS-i jellemzők					
AS-i profil		S-3.F			
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	3			
AS-i ID kód	[hex]	F			
AS-i tanúsítvány		04201			
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	aljzat	IN1	IN2	IN2	OUT4
	pin	2+4	4	2	4

Mechanikai adatok	
Szerelés módja	AS-i interfész az FK vagy PG alsó részekhez
Anyagok	PBT

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	működés	LED, sárga

Megjegyzések	
Megjegyzések	A modul felsőrész a MOVISWITCH porttal interfészként használható a SEW motor vezérléséhez.
	A S2-es aljzat egy kombinált be- és kimeneti portot tartalmaz a motor be- és kikapcsolásához.
	Visszajelzés túlterhelés esetén.
	Az 1-es csatlakozón lévő kiegészítő bemenet valamint a 3-as csatlakozón lévő kimenet is használható.
Csomagolási egység	1 db

**AS-Interface CompactLine modul**

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:

Csatlakozó: M12; kódolás: A

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	áramellátás L+
2	kapcsoló kimenet 3 engedélyezés
3	áramellátás L- IN2 (IN2 / OUT 3)
4	adatbemenet 2 kész
	Bemenetek
1	érzékelő tápellátás L+
2+4	adatbemenet belső átkötés
3	érzékelő tápellátás L-