


AC2057



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 V2A



- 1 feliratmező
2 tömlőcsatlakozó Ø 8 mm
3 csavar kézi működtetéshez



Felhasználási terület

Alkalmazás

telepítés terepre

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	165
Integrált Watchdog	igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2; Pneumatikus kimenetek száma: 1
------------------------------	--

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	2
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	20...30



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 V2A

Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	100
Bemeneti áram Magas	[mA]	> 3
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint	[V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen

Kimenetek

Pneumatikus kimenetek száma	1; (pneumatikus záró/nyitó választható ki ; monostabil)
Működtető tápkimenetek	AS-i

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...55
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		speciális kezelésű sűrített levegővel: < 0 °C
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i jellemzők

Bővített címző üzemmód	nem				
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	3			
AS-i ID kód	[hex]	F			
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Bemenetek / kimenetek	I-1	I-2	O-3	nem használt

Mechanikai adatok

Súly	[g]	249,85
Szerelés módja		csavaros rögzítés
Anyagok		ház: PBT; fémrészek: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); Tömítés: FKM
Pneumatikai rendszer		1 x 4/2-utas üléses szelepek
Üzemi nyomástartomány	[bar]	3...8
Üzemi nyomástartomány	[MPa]	0,3...0,8
Megjegyzés az üzemi nyomástartományhoz		lehetséges nyomáscsúcsokat is beleértve
Levegő áramlás 6/5 bar-on	[l/min]	500
Levegő áramlás 6/0 bar-on	[l/min]	700
Sűrített levegő konzisztencia		szűrt (5 µm); olajozott (ISO-VG10) vagy olajozatlan
Tömlő szerelvények		Legris LF 3000/8
Kipufogó		kipufogott levegő a csőcsatlakozáson távozzhat

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	működés	LED, sárga

Tartozékok

Tartozékok (választható)	Hangtompító:, E75232
--------------------------	----------------------




AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 V2A

Megjegyzések	
Megjegyzések	Kérjük, olvassa el a sűrített levegővel és az EMC / ESD-vel kapcsolatos megjegyzéseket a "Letöltések" részben.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:
Csatlakozás



	Bemenet
	aljzat I-1/2
1	érezékelő tápellátás L+
2	adatbemenet 2
3	érezékelő tápellátás L-
4	adatbemenet 1
5	nem használt
	aljzat I-2
1	érezékelő tápellátás L+
2	nem használt
3	érezékelő tápellátás L-
4	adatbemenet 2
5	nem használt