


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2048

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 feliratmező
2 tömlőcsatlakozó Ø 8 mm
3 csavar kézi működtetéshez

**Elektromos adatok**

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 165
További feszültség ellátás	[V]	18...30 DC; (PELV szerint)
Integrált Watchdog		igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2; Pneumatikus kimenetek száma: 1
------------------------------	--

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	2
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimenetekenél	AS-i
Tápellátás	[V] 20...30



AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	100
Bemeneti áram Magas	[mA]	> 3
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint	[V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Pneumatikus kimenetek száma	1

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...55
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	speciális kezelésű sűrített levegővel: < 0 °C	
Védettség	IP 67	

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i jellemzők

AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	3			
AS-i ID kód	[hex]	F			
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Bemenetek / kimenetek	I-1	I-2	O-3	nem használt

Mechanikai adatok

Szerelés módja	csavaros rögzítés	
Anyagok	ház: PBT; fémrészek: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); Tömítés: FKM	
Pneumatikai rendszer	1 x 4/2-utas üléses szelepek	
Üzemi nyomástartomány [bar]	3...8	
Üzemi nyomástartomány [MPa]	0,3...0,8	
Megjegyzés az üzemi nyomástartományhoz	lehetséges nyomáscsúcsokat is beleértve	
Levegő áramlás 6/5 bar-on [l/min]	500	
Levegő áramlás 6/0 bar-on [l/min]	700	
Sűrített levegő konzisztencia	szűrt (5 µm); olajozott (ISO-VG10) vagy olajozatlan	
Tömlő szerelvények	Legris LF 3000/8	

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	működés	LED, sárga

Elektromos csatlakozás

Modulcsatlakozás	Laposcábelek
------------------	--------------

Tartozékok

Tartozékok (választható)	Hangtompító:, E75232
--------------------------	----------------------



AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Megjegyzések

Megjegyzések	Kérjük, olvassa el a sűrített levegővel és az EMC / ESD-vel kapcsolatos megjegyzéseket a "Letöltések" részben.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:

Csatlakozás