




AS-Interface világító nyomógomb modul

c2S-Module 2BI 2LO

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2396

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 feliratmező
- 2 LED
- 3 billentyű 2 / LED 2
- 4 billentyű 1 / LED 1



Felhasználási terület		
Kivitel	konfekcionálható színsapokák	
Alkalmazás	telepítés terepre	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ról	[mA]	55
Bemenetek		
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	



AS-Interface világító nyomógomb modul

c2S-Module 2BI 2LO

AS-i jellemzők					
AS-i verzió	2.1				
Bővített címző üzemmód	igen				
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	B			
AS-i ID kód	[hex]	A.E			
AS-i tanúsítvány	49201				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	billentyű	-	-	1	2
Mechanikai adatok					
Súly	[g]	104			
Szerelés módja	AS-i interfész az FK vagy PG alsó részekhez				
Anyagok	PBT				
Kijelzők / kezelési egységek					
Kijelző	üzem / működés			LED, zöld	
	hibák			LED, piros	
	nyomógomb			2 x LED, fehér	
Tartozékok					
Szállított tételek	burkolattámasz: 2				
	színes betétek: 2, piros				
	2, zöld				
	2, sárga				
	2, kék				
	2, fehér				
Megjegyzések					
Megjegyzések	A nyomógombok (EAO type 84) védelmet biztosítanak a véletlen érintkezéssel szemben.				
	A burkolat és a nyomógombok címkézhetők.				
Csomagolási egység	1 db				
Elektromos csatlakozás					
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:					