




AS-Interface világító nyomógomb modul

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 feliratmező
- 2 LED
- 3 billentyű / LED
- 4 kulcsos kapcsoló



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	55
Bemenetek		
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 40; (védőburkolattal: IP 54)
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
AS-i jellemzők		
AS-i verzió		2.1
Bővített címző üzemmód		igen
AS-i master profil		M2; M3; M4
AS-i profil		S-B.A.E
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	B
AS-i ID kód	[hex]	A.E



AS-Interface világító nyomógomb modul

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

AS-i tanusítvány	49202				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	kiosztás	nem használt	LED	kulcsos kapcsoló	billentyű

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	117,5
Szerelés módja		AS-i interfész az FK vagy PG alsó részekhez
Anyagok		PBT

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros

Megjegyzések	
Megjegyzések	A nyomógombok (EAO type 84) védelmet biztosítanak a véletlen érintkezéssel szemben.
	A burkolat és a nyomógombok címkézhetők.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás	
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:	