




AS-Interface világító nyomógomb modul

EMS-Module 2BI 2LO

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2398

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 feliratmező
- 2 LED
- 3 billentyű 2 záró / zöld
- 4 billentyű 1 nyitó / piros



Felhasználási terület		
Alkalmazás		telepítés terepre
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	55
Bemenetek		
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
AS-i jellemzők		
AS-i verzió	2.1	



AS-Interface világító nyomógomb modul

EMS-Module 2BI 2LO

Bővített címző üzemmód	igen				
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O konfiguráció [hex]	B				
AS-i ID kód [hex]	A.E				
AS-i tanusítvány	49203				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	billentyű	-	-	1	2

Mechanikai adatok

Súly [g]	97
Szerelés módja	AS-i interfész az FK vagy PG alsó részekhez
Anyagok	PBT

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros

Tartozékok

Tartozékok (választható)	burkolat-eltávolító eszköz:, E70206
--------------------------	-------------------------------------

Megjegyzések

Megjegyzések	A nyomógombok (EAO type 84) védelmet biztosítanak a véletlen érintkezéssel szemben.
	A burkolat és a nyomógombok címkézhetők.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG: