




AS-Interface vezérlőszekrény modul

Modul aktív, 4E 200mA/4AT PNP

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 235
Max. összes áramterhelés	[A]	4
Integrált Watchdog		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma		4; (kétirányú)
Digitális bemenetek bemeneti áramköre		PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Tápellátás	[V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	200
Bemeneti áram Magas	[mA]	> 5
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint	[V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen
Kimenetek		
Elektromos kivitel		AS-i



AS-Interface vezérlőszekrény modul

Modul aktív, 4E 200mA/4AT PNP

Digitális kimenetek száma	4
Áramkör	PNP
Feszültségtartomány DC [V]	10...30; (PELV szerint)
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	1000
Rövidzárlat-biztos	igen
Galvanikusan leválasztott	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 00; IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i jellemzők

AS-i profil	S-7.0
AS-i I/O konfiguráció [hex]	7
AS-i ID kód [hex]	0
AS-i tanúsítvány	05001

Mechanikai adatok

Szerelés módja	DIN sínre szerelhető
Anyagok	PA; PVC

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok:

Csatlakozás

