




AS-Interface vezérlőszekrény modul

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2257

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 címzőhüvely



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 235
Max. összes áramterhelés	[A]	6
Integrált Watchdog		igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4
------------------------------	--

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	4; (kétirányú)
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás	[V] 20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA] 200
Bemeneti áram Magas	[mA] > 5
Bemeneti áram Alacsony	[mA] < 1,5
Magas kapcsolási szint	[V] > 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen



AS-Interface vezérlőszekrény modul

Modul aktív, 4E 200mA/4AT PNP

Kimenetek		
Elektromos kivitel	AS-i	
Digitális kimenetek száma	4	
Áramkör	PNP	
Feszültségtartomány DC [V]	10...30; (PELV szerint)	
Maximális áramerterhelhetőség kimenetenként [mA]	2000	
Rövidzárlat-biztos	igen	
Galvanikusan leválasztott	igen	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80	
Védettség	IP 20	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
AS-i jellemzők		
AS-i profil	S-7.0	
AS-i I/O konfiguráció [hex]	7	
AS-i ID kód [hex]	0	
AS-i tanúsítvány	05001	
Mechanikai adatok		
Szerelés módja	DIN sínre szerelhető	
Anyagok	PA; PVC	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozás		

