


AS-i földhiba felügyelő

Earth Fault Monitoring Device

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Alkalmazás

aszimmetrikus szigetelés hibák érzékelése; földzárlat-felügyelet
földetlen AS-i és 24 V DC rendszerekben (IT rendszer)

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Névleges feszültség DC	[V]	21...36
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	40

Kimenetek

Kontakt terhelhetősége	1A AC/DC
------------------------	----------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...70
Védettség		IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i jellemzők

AS-i tanúsítvány	19801
------------------	-------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	176
Ház		tartósín- és hátlapszerelés

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	működés	LED, sárga



AS-i földhiba felügyelő

Earth Fault Monitoring Device

Megjegyzések

Megjegyzések

passzív aszimmetrikus mérési eljárás

1 jelérintkező

11/14 érintkező aszimmetrikus hiba esetén nyit

11/14 érintkező zárva van, amikor az AS-i feszültséget bekapcsolják, és nincs földhiba



Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás

R1 R2 A+ A-



⏏ 11 14 •