


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 COMBICON csatlakozó csavaros sorkapoccsal választható

**Felhasználási terület**

Alkalmazás	AS-i hálózat meghosszabbítása 100 m-rel
------------	---

Elektromos adatok

Névleges feszültség DC	[V]	26,5...31,6
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	2
Alulfeszültség-felügyelet		nem

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Galvanikusan leválasztott	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...55
Védettség		IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295
-----	----------

Mechanikai adatok

Ház	DIN sínre szerelhető
Anyagok	PA 6.6

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	2 x LED, zöld
	rövidzárlat	2 x LED, piros



AS-Interface ismétlő

SmartLine25 AS-i Repeater

Megjegyzések

Megjegyzések

Az AS-i repeaternek nincs szüksége slave címre.

A master körön lévő slave-ek száma változatlan marad.


Paraméterezés nem szükséges.

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás



A1+	AS-i + kör 1
A1-	AS-i - kör 1
A2+	AS-i + kör 2
A2-	AS-i - kör 2