




AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartL25 4DI C



- 1 feliratmező
- 2 címzőhüvely
- 3 DIN sín adapter



Felhasználási terület		
Alkalmazás	Vezérlőszekrénybe való beszerelés	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	250
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4	
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma	4	
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP; (2-es típus az IEC 61131-2 szerint)	
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i	
Tápellátás	[V]	18...30; (DC)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	200
Bemeneti áram Magas	[mA]	6...10
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	0...2
Magas kapcsolási szint	[V]	> 11



AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartL25 4DI C

Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen
------------------------------------	------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség		IP 20
Szennyezési fok		2

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[év]	391

AS-i jellemzők

AS-i verzió	2.11; 3.0				
AS-i címzés	címzőhüvely				
Bővített címző üzemmód	igen				
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-0.A.E				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	0			
AS-i ID kód	[hex]	A.E			
AS-i tanúsítvány	35401				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Bemenet	I-1	I-2	I-3	I-4

Mechanikai adatok

Súly	[g]	136
Szerelés módja	DIN sínre szerelhető	
Anyagok	PC-GF20	

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga I1...I4
	üzem / működés	LED, zöld AS-i
	hibák	LED, piros

Tartozékok

Tartozékok (választható)	csatlakozó
--------------------------	------------

Megjegyzések

Megjegyzések	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.	
Csomagolási egység	1 db	



AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartL25 4DI C

Elektromos csatlakozás

tűskesor:

Csatlakozás

I-	I-	I-	I-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

A+	A-		

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	érezékelő tápellátás +24V
I-	érezékelő tápellátás 0V
I1...I4	kapcsoló bemenet érzékelő 1...4